



Vrtací sklíčidlo s radiálním blokováním Extra RV plastové provedení, Typ: 13-1/2



Údaje o objednávce

| | |
|----------------|---------------|
| Artikové číslo | 342200 13-1/2 |
| GTIN | 4019208150765 |
| Třída artiklu | 39R |

Popis

Provedení:

- Vrtací sklíčidlo bez použití klíče s radiálním blokováním. Není potřebné žádné další blokování (zvláště při přiklepovém vrtání).
- Velmi ergonomické, pohodlná obsluha, 6hran pro maticový klíč.
- Dobrá přesnost obvodové házivosti.
- Provrtané provedení pro pravý a levý chod (závit M5 nebo M6).

S ochranou proti najetí. **Upínací fazetky z tvrdokovu** pro snížení opotřebení.

Technický popis

| | |
|-----------------------------|--------------|
| Maximální výkon stroje | 1000 W |
| Rozsah upínání | 1,5 - 13 mm |
| Typ | 13-1/2 |
| Délka vrtací hlavy zavřená | 72,4 mm |
| Vnější Ø | 42,7 mm |
| Upnutí | 1/2-20 palec |
| Délka vrtací hlavy otevřená | 64,5 mm |
| Radiální blokování | ano |

Druh produktu

Vrtací sklíčidlo bez použití klíče