



## Kombinovaný upínací trn pro nástrčnou frézu typ ADB, BT 50 A = 100, Ø trnu d1: 16mm



### Údaje o objednávce

|                |               |
|----------------|---------------|
| Artikové číslo | 302965 16     |
| GTIN           | 4250122615941 |
| Třída artiklu  | 36E           |

### Popis

#### Provedení:

Kuželová stopka, upínací čep a dosedací plocha na nákržku broušené.  
Všechny nefunkční plochy jsou černěné.

#### Použití:

**S lícovaným perem** pro frézy s podélnou drážkou, např. DIN 841. **S unášecím kroužkem** pro frézy s příčnou drážkou DIN 1880 a nožové hlavy DIN 1830.

#### Rozsah dodávky:

Včetně lícovaného pera, unášecího kroužku a šroubu pro utažení frézy.

#### Zvláštní příslušenství:

Tažný čep (TČ) č. 308760 – 308802. Speciální klíč č. 309840.

#### Upozornění:

Vnitřní chlazení je možné pouze s vhodným upínacím šroubem č. 309861.

Délka vyložení rozměr A: 100 mm

Vnější Ø D: 32 mm

Náhradní utahovací šroub frézy č. 309860 / 309861: 16

Náhradní unášecí kroužek č. 309870: 16

Vhodný speciální klíč č. 309840: 16

### Technický popis

|                                    |        |
|------------------------------------|--------|
| Ø trnu d <sub>1</sub>              | 16 mm  |
| Náhradní unášecí kroužek č. 309870 | 16     |
| Délka vyložení rozměr A            | 100 mm |

|   |                                   |
|---|-----------------------------------|
| Vhodný speciální klíč č. 309840                   | 16                                |
| Vnější Ø D  | 32 mm                             |
| Náhradní utahovací šroub frézy č. 309860 / 309861 | 16                                |
| Upínací Ø D <sub>1</sub>                          | 16 mm                             |
| Upnutí  | BT 50 A = 100                     |
| Norma   | DIN 6358                          |
| Norma pro upínání                                 | ISO 7388-2                        |
| Norma pro upínání                                 | JIS B6339                         |
| Tvar  | ADB                               |
| Kvalita vyvážení G při otáčkách                   | G 6,3 při 15000 min <sup>-1</sup> |
| Obvodová házivost                                 | ≤ 5 µm                            |
| Strategie obrábění                                | HPC                               |
| Druh produktu                                     | Upínací trn pro frézy             |

## Příslušenství

|   |           |
|---|-----------|
| Unášecí kroužek Pro Ø trnu 16 mm                  | 309870 16 |
| Tažný čep 90° utěsněný Vhodné pro strmé kužely 50 | 308790 50 |
| Tažný čep 60° utěsněný Vhodné pro strmé kužely 50 | 308780 50 |
| Tažný čep 90° utěsněný Vhodné pro strmé kužely 50 | 308795 50 |
| Speciální klíč Pro Ø trnu 16 mm                   | 309840 16 |
| Tažný čep 45° utěsněný Vhodné pro strmé kužely 50 | 308760 50 |
| Upínací šroub frézy Pro Ø trnu 16 mm              | 309860 16 |
| Tažný čep 60° utěsněný Vhodné pro strmé kužely 50 | 308785 50 |
| Tažný čep 45° utěsněný Vhodné pro strmé kužely 50 | 308765 50 |