

**Disk unašeče levý, Ø pracovního rozsahu: 21-40 mm****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	327610 21-40
GTIN	4019208019949
Třída artiklu	35R

Popis**Provedení:**

Unášecí kotouče s **přímým ozubením**.

Použití:

Pro rozšíření náhradního resp. pracovního rozsahu sad č. 327450; 327460 a pro základní tělesa č. 327520; 327540.

Ø upínacího kruhu A: 20 mm

Vnější Ø B: 43 mm

Délka C: 30 mm

Příslušné středící hroty Ø D: 12 mm

Technický popis

Délka C	30 mm
Příslušné středící hroty Ø D	12 mm
Vnější Ø B	43 mm
Ø pracovního rozsahu	21 - 40 mm
Ø upínacího kruhu A	20 mm

Druh produktu

Čelní unašeč