

**Disk unašeče pravý, Ø pracovního rozsahu: 17-32 mm****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	327600 17-32
GTIN	4019208019819
Třída artiklu	35R

**Popis****Provedení:**

Unášecí kotouče s **přímým ozubením**.

**Použití:**

Pro rozšíření náhradního resp. pracovního rozsahu sad č. 327450; 327460 a pro základní tělesa č. 327520; 327540.

Ø upínacího kruhu A: 16 mm

Vnější Ø B: 43 mm

Délka C: 33 mm

Příslušné středící hroty Ø D: 10 mm

**Technický popis**

Příslušné středící hroty Ø D	10 mm
Ø pracovního rozsahu	17 - 32 mm
Ø upínacího kruhu A	16 mm
Vnější Ø B	43 mm
Délka C	33 mm

Druh produktu

Čelní unašeč