

**Garant****Trubička pro chlazení HSK, Pro HSK: 63****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	309880 63
GTIN	4045197273932
Třída artiklu	39Z

**Popis****Provedení:**

Speciální O-kroužek do 120 bar, úhlová pohyblivost  $\pm 1^\circ$ , leštěný, se 2 těsnicími kroužky.

**Těsnění Viton® odolné vůči chladicí kapalině.**

- Jemně vyleštěný povrch, kalený a brunýrovaný.
- Dva leštěné přechodové poloměry.
- Dokonalá pohyblivost díky dvěma o kroužkům.
- Zušlechtné závitové objímky s válcovanými, vysoce komprimovanými boky závitu.

**Popis:**

**Trubička pro chlazení HSK** – malý díl s velkým účinkem! V případě, že se nástroje mění denně až několik tisíckrát, je důležité zajistit mezi trubičkou pro chlazení a těsněním vřetena stroje čisté a především procesně spolehlivé rozhraní.

**Vhodné pro:**

Upínače nástrojů HSK.

**Technický popis**

Vhodné pro upínač	HSK 63
Ø D	12 mm
Závit M	M18×1
Celková délka L	36,5 mm
Maximální tlak	120 bar

Úhlová pohyblivost	±1 stupeň
Povrchová úprava	leštěné
Druh produktu	Trubička na chladicí kapalinu

## Příslušenství

Nástrčný klíč pro trubičku pro přívod chlazení HSK Pro HSK 63	309890 63
---	-----------