



Základní těleso čelního unášeče s Morse kuželem, Morse kužel: 3



Údaje o objednávce

Artikové číslo	327520 3
GTIN	4019208020075
Třída artiklu	35R

Popis

Provedení:

- Úhel hrotu 60°, Ø upínacího kruhu 8 – 80 mm.
- Předepnutý, axiálně nastavitelný balík talířových pružin slouží k opření středicího hrotu, vyrovnává různé hloubky středů.
- Hrot lze bez problémů dobrušovat.
- Bez středicího hrotu, bez unášecích kotoučů.
- K základním tělesům vel. 3 – 6 se hodí všechny unášecí kotouče č.Nr. 327600 – 327650 a středicí hroty č. 327660.
- Vhodné pro pravý a levý chod.

Použití:

Pro upnutí do kužele vřetene v soustruhu.

Upozornění:

Protikus k 321750 a 321770.

Maximální Ø tělesa: 70 mm

Délka od vřetena: 54 mm

Hmotnost: 1,6 kg

Technický popis

Délka od vřetena	54 mm
Morse kužel	3
Maximální Ø tělesa	70 mm
Hmotnost	1,6 kg

Druh produktu

Čelní unašeč