

**Disk unašeče pravý, Ø pracovního rozsahu: 33-64 mm****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	327600 33-64
GTIN	4019208019840
Třída artiklu	35R

Popis**Provedení:**

Unášecí kotouče s **přímým ozubením**.

Použití:

Pro rozšíření náhradního resp. pracovního rozsahu sad č. 327450; 327460 a pro základní tělesa č. 327520; 327540.

Ø upínacího kruhu A: 32 mm

Vnější Ø B: 43 mm

Délka C: 30 mm

Příslušné středící hroty Ø D: 16 mm

Technický popis

Vnější Ø B	43 mm
Ø pracovního rozsahu	33 - 64 mm
Příslušné středící hroty Ø D	16 mm
Ø upínacího kruhu A	32 mm
Délka C	30 mm

Druh produktu

Čelní unašeč