

**Základní těleso čelního unášeče s Morse kuželem, Morse kužel: 5****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	327520 5
GTIN	4019208020099
Třída artiklu	35R

Popis**Provedení:**

- Úhel hrotu 60°, Ø upínacího kruhu 8 – 80 mm.
- Předepnutý, axiálně nastavitelný balík talířových pružin slouží k opření středícího hrotu, vyrovnává různé hloubky středů.
- Hrot lze bez problémů dobrušovat.
- Bez středícího hrotu, bez unášecích kotoučů.
- K základním tělesům vel. 3 – 6 se hodí všechny unášecí kotouče č.Nr. 327600 – 327650 a středící hroty č. 327660.
- Vhodné pro pravý a levý chod.

Použití:

Pro upnutí do kužele vřetene v soustruhu.

Upozornění:

Protikus k 321750 a 321770.

Maximální Ø tělesa: 70 mm

Délka od vřetena: 56,5 mm

Hmotnost: 2,8 kg

Technický popis

Hmotnost	2,8 kg
Maximální Ø tělesa	70 mm
Délka od vřetena	56,5 mm
Morse kužel	5

Druh produktu

Čelní unašeč