

**Unášecí prstenec, široký, Vnitřní Ø× tloušťka b1: 32X10mm****Údaje o objednávce**

|                |               |
|----------------|---------------|
| Artikové číslo | 309930 32X10  |
| GTIN           | 4045197307415 |
| Třída artiklu  | 37D           |

**Popis****Provedení:**

Šířka 2,0 – 60 mm. Z cementační oceli, kalené. Vnější broušený Ø, rovné plochy lapované. Přípustná odchylka rovnoběžnosti šířky je IT 3, vztaženo na otvor d1. Tolerance šířky kroužku ± 0,1 mm.

**Technický popis**

|                         |                  |
|-------------------------|------------------|
| Tloušťka b <sub>1</sub> | 10 mm            |
| Vnější Ø                | 47 mm            |
| Vnitřní Ø               | 32 mm            |
| Provedení               | široký           |
| Norma                   | DIN 2084         |
| Druh produktu           | Unášecí prstenec |