

Unášecí prstenec, široký, Vnitřní Ø× tloušťka b1: 32X30mm**Údaje o objednávce**

Artikové číslo	309930 32X30
GTIN	4045197307439
Třída artiklu	37D

Popis**Provedení:**

Šířka 2,0 – 60 mm. Z cementační oceli, kalené. Vnější broušený Ø, rovné plochy lapované. Přípustná odchylka rovnoběžnosti šířky je IT 3, vztaženo na otvor d1. Tolerance šířky kroužku ± 0,1 mm.

Technický popis

Tloušťka b ₁	30 mm
Vnější Ø	47 mm
Vnitřní Ø	32 mm
Provedení	široký
Norma	DIN 2084
Druh produktu	Unášecí prstenec