

**HAINBUCH****Uvolňovací kroužek pro upínací hlavy, Upínací hlava SK: 42****Údaje o objednávce**

|                |               |
|----------------|---------------|
| Artikové číslo | 329835 42     |
| GTIN           | 2050001922557 |
| Třída artiklu  | 33H           |

**Popis****Vhodné pro :**

Upínací hlava k samovolnému vyšroubování č. 329916; 329926; 329936; 329946; 329976.

**Technický popis**

|                  |        |
|------------------|--------|
| Velikost upínání | 42 mm  |
| Druh produktu    | Svěrák |

**Příslušenství**

|  |             |
|--|-------------|
| Upínací hlava hladká Upínací Ø (odstupňování po 0,5 mm)<br>29,5 mm | 329910 29,5 |
| Upínací hlava hladká Upínací Ø (odstupňování po 0,5 mm)<br>25 mm   | 329910 25   |
|  | 329910 27,5 |

|   |             |
|---|-------------|
| Upínací hlava hladká Upínací Ø (odstupňování po 0,5 mm)<br>27,5 mm                          |             |
| Upínací hlava s příčnými a podélnými drážkami Upínací Ø<br>(odstupňování po 0,5 mm) 41,5 mm | 329914 41,5 |
| Upínací hlava s příčnými a podélnými drážkami Upínací Ø<br>(odstupňování po 0,5 mm) 39,5 mm | 329914 39,5 |
| Upínací hlava hladká Upínací Ø (odstupňování po 0,5 mm)<br>38,5 mm                          | 329910 38,5 |
| Upínací hlava hladká Upínací Ø (odstupňování po 0,5 mm)<br>31,5 mm                          | 329910 31,5 |
| Upínací hlava s příčnými a podélnými drážkami Upínací Ø<br>(odstupňování po 0,5 mm) 37,5 mm | 329914 37,5 |
| Upínací hlava s příčnými a podélnými drážkami Upínací Ø<br>(odstupňování po 0,5 mm) 37 mm   | 329914 37   |
| Upínací hlava hladká Upínací Ø (odstupňování po 0,5 mm)<br>41 mm                            | 329910 41   |
| Upínací hlava s příčnými a podélnými drážkami Upínací Ø<br>(odstupňování po 0,5 mm) 12,5 mm | 329914 12,5 |
| Upínací hlava s příčnými a podélnými drážkami Upínací Ø<br>(odstupňování po 0,5 mm) 13 mm   | 329914 13   |
| Upínací hlava s příčnými a podélnými drážkami Upínací Ø<br>(odstupňování po 0,5 mm) 21 mm   | 329914 21   |
| Upínací hlava hladká Upínací Ø (odstupňování po 0,5 mm)<br>11 mm                            | 329910 11   |
| Upínací hlava hladká Upínací Ø (odstupňování po 0,5 mm)<br>24,5 mm                          | 329910 24,5 |
| Upínací hlava hladká Upínací Ø (odstupňování po 0,5 mm)<br>9 mm                             | 329910 9    |
| Upínací hlava hladká Upínací Ø (odstupňování po 0,5 mm)<br>13,5 mm                          | 329910 13,5 |
| Upínací hlava hladká Upínací Ø (odstupňování po 0,5 mm)<br>23 mm                            | 329910 23   |
| Upínací hlava hladká Upínací Ø (odstupňování po 0,5 mm)<br>36 mm                            | 329910 36   |
|   | 329910 17   |

Upínací hlava hladká Upínací Ø (odstupňování po 0,5 mm)  
17 mm

Upínací hlava s příčnými a podélnými drážkami Upínací Ø  
(odstupňování po 0,5 mm) 36 mm

329914 36

Upínací hlava s příčnými a podélnými drážkami Upínací Ø  
(odstupňování po 0,5 mm) 35 mm

329914 35

Upínací hlava s příčnými a podélnými drážkami Upínací Ø  
(odstupňování po 0,5 mm) 22 mm

329914 22

Upínací hlava s příčnými a podélnými drážkami Upínací Ø  
(odstupňování po 0,5 mm) 15 mm

329914 15

Upínací hlava s příčnými a podélnými drážkami Upínací Ø  
(odstupňování po 0,5 mm) 33,5 mm

329914 33,5

Upínací hlava s příčnými a podélnými drážkami Upínací Ø  
(odstupňování po 0,5 mm) 32 mm

329914 32

Upínací hlava s příčnými a podélnými drážkami Upínací Ø  
(odstupňování po 0,5 mm) 40 mm

329914 40

Upínací hlava hladká Upínací Ø (odstupňování po 0,5 mm)  
24 mm

329910 24

Upínací hlava hladká Upínací Ø (odstupňování po 0,5 mm)  
19,5 mm

329910 19,5

Upínací hlava s příčnými a podélnými drážkami Upínací Ø  
(odstupňování po 0,5 mm) 27 mm

329914 27

Upínací hlava měkká Ø startovacího otvoru 8 mm

329916 8

Upínací hlava hladká Upínací Ø (odstupňování po 0,5 mm)  
22 mm

329910 22

Upínací hlava hladká Upínací Ø (odstupňování po 0,5 mm)  
20 mm

329910 20

Upínací hlava hladká Upínací Ø (odstupňování po 0,5 mm)  
5 mm

329910 5

Upínací hlava hladká Upínací Ø (odstupňování po 0,5 mm)  
26,5 mm

329910 26,5

Upínací hlava s příčnými a podélnými drážkami Upínací Ø  
(odstupňování po 0,5 mm) 41 mm

329914 41

Upínací hlava hladká Upínací Ø (odstupňování po 0,5 mm)  
15 mm

329910 15

|  |             |
|--|-------------|
| Upínací hlava s příčnými a podélnými drážkami Upínací Ø (odstupňování po 0,5 mm) 16 mm   | 329914 16   |
| Upínací hlava hladká Upínací Ø (odstupňování po 0,5 mm) 11,5 mm                          | 329910 11,5 |
| Upínací hlava hladká Upínací Ø (odstupňování po 0,5 mm) 41,5 mm                          | 329910 41,5 |
| Upínací hlava hladká Upínací Ø (odstupňování po 0,5 mm) 12,5 mm                          | 329910 12,5 |
| Upínací hlava s příčnými a podélnými drážkami Upínací Ø (odstupňování po 0,5 mm) 20 mm   | 329914 20   |
| Upínací hlava hladká Upínací Ø (odstupňování po 0,5 mm) 15,5 mm                          | 329910 15,5 |
| Upínací hlava hladká Upínací Ø (odstupňování po 0,5 mm) 37 mm                            | 329910 37   |
| Upínací hlava s příčnými a podélnými drážkami Upínací Ø (odstupňování po 0,5 mm) 30 mm   | 329914 30   |
| Upínací hlava s příčnými drážkami Upínací Ø (odstupňování po 0,5 mm) 8,5 mm              | 329912 8,5  |
| Upínací hlava s příčnými a podélnými drážkami Upínací Ø (odstupňování po 0,5 mm) 14,5 mm | 329914 14,5 |
| Upínací hlava hladká Upínací Ø (odstupňování po 0,5 mm) 9,5 mm                           | 329910 9,5  |
| Upínací hlava s příčnými a podélnými drážkami Upínací Ø (odstupňování po 0,5 mm) 26,5 mm | 329914 26,5 |
| Upínací hlava hladká Upínací Ø (odstupňování po 0,5 mm) 7 mm                             | 329910 7    |
| Upínací hlava hladká Upínací Ø (odstupňování po 0,5 mm) 14 mm                            | 329910 14   |
| Upínací hlava hladká Upínací Ø (odstupňování po 0,5 mm) 34,5 mm                          | 329910 34,5 |
| Upínací hlava s příčnými a podélnými drážkami Upínací Ø (odstupňování po 0,5 mm) 19,5 mm | 329914 19,5 |
| Upínací hlava s příčnými a podélnými drážkami Upínací Ø (odstupňování po 0,5 mm) 25,5 mm | 329914 25,5 |
|  | 329914 38,5 |

Upínací hlava s příčnými a podélnými drážkami Upínací Ø  
(odstupňování po 0,5 mm) 38,5 mm

Upínací hlava hladká Upínací Ø (odstupňování po 0,5 mm)  
36,5 mm

329910 36,5

Upínací hlava hladká Upínací Ø (odstupňování po 0,5 mm)  
30 mm

329910 30

Upínací hlava hladká Upínací Ø (odstupňování po 0,5 mm)  
33,5 mm

329910 33,5

Upínací hlava s příčnými a podélnými drážkami Upínací Ø  
(odstupňování po 0,5 mm) 27,5 mm

329914 27,5

Upínací hlava s příčnými a podélnými drážkami Upínací Ø  
(odstupňování po 0,5 mm) 22,5 mm

329914 22,5

Upínací hlava hladká Upínací Ø (odstupňování po 0,5 mm)  
18,5 mm

329910 18,5

Upínací hlava hladká Upínací Ø (odstupňování po 0,5 mm)  
30,5 mm

329910 30,5

Upínací hlava s příčnými a podélnými drážkami Upínací Ø  
(odstupňování po 0,5 mm) 17,5 mm

329914 17,5

Upínací hlava s příčnými a podélnými drážkami Upínací Ø  
(odstupňování po 0,5 mm) 39 mm

329914 39

Upínací hlava s příčnými a podélnými drážkami Upínací Ø  
(odstupňování po 0,5 mm) 19 mm

329914 19

Upínací hlava s příčnými a podélnými drážkami Upínací Ø  
(odstupňování po 0,5 mm) 21,5 mm

329914 21,5

Upínací hlava s příčnými a podélnými drážkami Upínací Ø  
(odstupňování po 0,5 mm) 13,5 mm

329914 13,5

Upínací hlava hladká Upínací Ø (odstupňování po 0,5 mm)  
18 mm

329910 18

Upínací hlava hladká Upínací Ø (odstupňování po 0,5 mm)  
19 mm

329910 19

Upínací hlava s příčnými a podélnými drážkami Upínací Ø  
(odstupňování po 0,5 mm) 14 mm

329914 14

Upínací hlava hladká Upínací Ø (odstupňování po 0,5 mm)  
5,5 mm

329910 5,5

329910 27

|   |             |
|---|-------------|
| Upínací hlava hladká Upínací Ø (odstupňování po 0,5 mm)<br>27 mm                            |             |
| Upínací hlava hladká Upínací Ø (odstupňování po 0,5 mm)<br>35,5 mm                          | 329910 35,5 |
| Upínací hlava s příčnými a podélnými drážkami Upínací Ø<br>(odstupňování po 0,5 mm) 20,5 mm | 329914 20,5 |
| Upínací hlava s příčnými a podélnými drážkami Upínací Ø<br>(odstupňování po 0,5 mm) 29 mm   | 329914 29   |
| Upínací hlava s příčnými drážkami Upínací Ø<br>(odstupňování po 0,5 mm) 8 mm                | 329912 8    |
| Upínací hlava s příčnými a podélnými drážkami Upínací Ø<br>(odstupňování po 0,5 mm) 40,5 mm | 329914 40,5 |
| Upínací hlava hladká Upínací Ø (odstupňování po 0,5 mm)<br>25,5 mm                          | 329910 25,5 |
| Upínací hlava hladká Upínací Ø (odstupňování po 0,5 mm)<br>8 mm                             | 329910 8    |
| Upínací hlava s příčnými a podélnými drážkami Upínací Ø<br>(odstupňování po 0,5 mm) 23 mm   | 329914 23   |
| Upínací hlava hladká Upínací Ø (odstupňování po 0,5 mm)<br>29 mm                            | 329910 29   |
| Upínací hlava hladká Upínací Ø (odstupňování po 0,5 mm)<br>40 mm                            | 329910 40   |
| Upínací hlava hladká Upínací Ø (odstupňování po 0,5 mm)<br>4 mm                             | 329910 4    |
| Upínací hlava s příčnými a podélnými drážkami Upínací Ø<br>(odstupňování po 0,5 mm) 34 mm   | 329914 34   |
| Upínací hlava měkká Ø startovacího otvoru 30 mm   | 329916 30   |
| Upínací hlava s příčnými a podélnými drážkami Upínací Ø<br>(odstupňování po 0,5 mm) 31,5 mm | 329914 31,5 |
| Upínací hlava hladká Upínací Ø (odstupňování po 0,5 mm)<br>6,5 mm                           | 329910 6,5  |
| Upínací hlava s příčnými a podélnými drážkami Upínací Ø<br>(odstupňování po 0,5 mm) 11,5 mm | 329914 11,5 |
| Upínací hlava hladká Upínací Ø (odstupňování po 0,5 mm)<br>16,5 mm                          | 329910 16,5 |

|   |             |
|---|-------------|
| Upínací hlava hladká Upínací Ø (odstupňování po 0,5 mm)<br>22,5 mm                          | 329910 22,5 |
| Upínací hlava hladká Upínací Ø (odstupňování po 0,5 mm)<br>4,5 mm                           | 329910 4,5  |
| Upínací hlava s příčnými a podélnými drážkami Upínací Ø<br>(odstupňování po 0,5 mm) 28 mm   | 329914 28   |
| Upínací hlava s příčnými a podélnými drážkami Upínací Ø<br>(odstupňování po 0,5 mm) 42 mm   | 329914 42   |
| Upínací hlava hladká Upínací Ø (odstupňování po 0,5 mm)<br>38 mm                            | 329910 38   |
| Upínací hlava s příčnými a podélnými drážkami Upínací Ø<br>(odstupňování po 0,5 mm) 23,5 mm | 329914 23,5 |
| Upínací hlava s příčnými a podélnými drážkami Upínací Ø<br>(odstupňování po 0,5 mm) 11 mm   | 329914 11   |
| Upínací hlava s příčnými drážkami Upínací Ø<br>(odstupňování po 0,5 mm) 10 mm               | 329912 10   |
| Upínací hlava hladká Upínací Ø (odstupňování po 0,5 mm)<br>10 mm                            | 329910 10   |
| Upínací hlava hladká Upínací Ø (odstupňování po 0,5 mm)<br>28,5 mm                          | 329910 28,5 |
| Upínací hlava hladká Upínací Ø (odstupňování po 0,5 mm)<br>32,5 mm                          | 329910 32,5 |
| Upínací hlava hladká Upínací Ø (odstupňování po 0,5 mm)<br>8,5 mm                           | 329910 8,5  |
| Upínací hlava hladká Upínací Ø (odstupňování po 0,5 mm)<br>23,5 mm                          | 329910 23,5 |
| Upínací hlava hladká Upínací Ø (odstupňování po 0,5 mm)<br>7,5 mm                           | 329910 7,5  |
| Upínací hlava s příčnými a podélnými drážkami Upínací Ø<br>(odstupňování po 0,5 mm) 16,5 mm | 329914 16,5 |
| Upínací hlava s příčnými a podélnými drážkami Upínací Ø<br>(odstupňování po 0,5 mm) 24,5 mm | 329914 24,5 |
| Upínací hlava s příčnými a podélnými drážkami Upínací Ø<br>(odstupňování po 0,5 mm) 12 mm   | 329914 12   |
|   | 329910 39,5 |

|   |             |
|---|-------------|
| Upínací hlava hladká Upínací Ø (odstupňování po 0,5 mm)<br>39,5 mm                          |             |
| Upínací hlava hladká Upínací Ø (odstupňování po 0,5 mm)<br>21,5 mm                          | 329910 21,5 |
| Upínací hlava s příčnými a podélnými drážkami Upínací Ø<br>(odstupňování po 0,5 mm) 32,5 mm | 329914 32,5 |
| Upínací hlava hladká Upínací Ø (odstupňování po 0,5 mm)<br>12 mm                            | 329910 12   |
| Upínací hlava hladká Upínací Ø (odstupňování po 0,5 mm)<br>20,5 mm                          | 329910 20,5 |
| Upínací hlava hladká Upínací Ø (odstupňování po 0,5 mm)<br>33 mm                            | 329910 33   |
| Upínací hlava hladká Upínací Ø (odstupňování po 0,5 mm)<br>34 mm                            | 329910 34   |
| Upínací hlava hladká Upínací Ø (odstupňování po 0,5 mm)<br>17,5 mm                          | 329910 17,5 |
| Upínací hlava hladká Upínací Ø (odstupňování po 0,5 mm)<br>37,5 mm                          | 329910 37,5 |
| Upínací hlava s příčnými a podélnými drážkami Upínací Ø<br>(odstupňování po 0,5 mm) 17 mm   | 329914 17   |
| Upínací hlava hladká Upínací Ø (odstupňování po 0,5 mm)<br>14,5 mm                          | 329910 14,5 |
| Upínací hlava s příčnými a podélnými drážkami Upínací Ø<br>(odstupňování po 0,5 mm) 29,5 mm | 329914 29,5 |
| Upínací hlava s příčnými drážkami Upínací Ø<br>(odstupňování po 0,5 mm) 9 mm                | 329912 9    |
| Upínací hlava s příčnými a podélnými drážkami Upínací Ø<br>(odstupňování po 0,5 mm) 35,5 mm | 329914 35,5 |
| Upínací hlava hladká Upínací Ø (odstupňování po 0,5 mm)<br>10,5 mm                          | 329910 10,5 |
| Upínací hlava s příčnými a podélnými drážkami Upínací Ø<br>(odstupňování po 0,5 mm) 36,5 mm | 329914 36,5 |
| Upínací hlava s příčnými a podélnými drážkami Upínací Ø<br>(odstupňování po 0,5 mm) 24 mm   | 329914 24   |
|   | 329914 26   |



|  |             |
|--|-------------|
| Upínací hlava s příčnými a podélnými drážkami Upínací Ø (odstupňování po 0,5 mm) 26 mm   |             |
| Upínací hlava s příčnými a podélnými drážkami Upínací Ø (odstupňování po 0,5 mm) 18,5 mm | 329914 18,5 |
| Upínací hlava hladká Upínací Ø (odstupňování po 0,5 mm) 42 mm                            | 329910 42   |
| Upínací hlava hladká Upínací Ø (odstupňování po 0,5 mm) 39 mm                            | 329910 39   |
| Upínací hlava hladká Upínací Ø (odstupňování po 0,5 mm) 26 mm                            | 329910 26   |
| Upínací hlava s příčnými a podélnými drážkami Upínací Ø (odstupňování po 0,5 mm) 28,5 mm | 329914 28,5 |
| Upínací hlava hladká Upínací Ø (odstupňování po 0,5 mm) 35 mm                            | 329910 35   |
| Upínací hlava s příčnými a podélnými drážkami Upínací Ø (odstupňování po 0,5 mm) 25 mm   | 329914 25   |
| Upínací hlava s příčnými drážkami Upínací Ø (odstupňování po 0,5 mm) 9,5 mm              | 329912 9,5  |
| Upínací hlava hladká Upínací Ø (odstupňování po 0,5 mm) 31 mm                            | 329910 31   |
| Upínací hlava hladká Upínací Ø (odstupňování po 0,5 mm) 21 mm                            | 329910 21   |
| Upínací hlava s příčnými a podélnými drážkami Upínací Ø (odstupňování po 0,5 mm) 18 mm   | 329914 18   |
| Upínací hlava s příčnými a podélnými drážkami Upínací Ø (odstupňování po 0,5 mm) 15,5 mm | 329914 15,5 |
| Upínací hlava hladká Upínací Ø (odstupňování po 0,5 mm) 40,5 mm                          | 329910 40,5 |
| Upínací hlava hladká Upínací Ø (odstupňování po 0,5 mm) 13 mm                            | 329910 13   |
| Upínací hlava hladká Upínací Ø (odstupňování po 0,5 mm) 16 mm                            | 329910 16   |
| Upínací hlava hladká Upínací Ø (odstupňování po 0,5 mm) 28 mm                            | 329910 28   |
|  | 329914 30,5 |

Upínací hlava s příčnými a podélnými drážkami Upínací Ø  
(odstupňování po 0,5 mm) 30,5 mm

Upínací hlava měkká Ø startovacího otvoru 15 mm

329916 15

Upínací hlava hladká Upínací Ø (odstupňování po 0,5 mm)  
6 mm

329910 6

Upínací hlava hladká Upínací Ø (odstupňování po 0,5 mm)  
32 mm

329910 32

Upínací hlava s příčnými a podélnými drážkami Upínací Ø  
(odstupňování po 0,5 mm) 34,5 mm

329914 34,5

Upínací hlava s příčnými a podélnými drážkami Upínací Ø  
(odstupňování po 0,5 mm) 33 mm

329914 33

Upínací hlava s příčnými a podélnými drážkami Upínací Ø  
(odstupňování po 0,5 mm) 38 mm

329914 38

Upínací hlava s příčnými a podélnými drážkami Upínací Ø  
(odstupňování po 0,5 mm) 31 mm

329914 31