

## Garant

**Upínací trn pro frézovací hlavy s tlumením vibrací, konický, HSK-A 63 A = 200, Ø trnu d1: 27 mm**



## Údaje o objednávce

|                |               |
|----------------|---------------|
| Artikové číslo | 306703 27     |
| GTIN           | 4045197821799 |
| Třída artiklu  | 31A           |

## Popis

### Provedení:

- Kuželová stopka, upínací čep a dosedací plochy nákrůžku broušené.
- S otvorem Ballufchip.
- Zvětšená dosedací plocha nákrůžku.

**Provedení s tlumením vibrací, upínač s jádrem tlumícím vibrace.**

### Výhoda:

Výrazně nižší sklon k vibracím! Podstatné zvýšení posuvu!

### Rozsah dodávky:

Včetně šroubu pro utažení frézy a unášecího kamene.

### Zvláštní příslušenství:

Speciální klíč č. 309840, trubička na chladicí médium č. 309880.

### Upozornění:

Další velikosti na poptávku.

Vnější Ø D: 50 mm

Ø D<sub>2</sub>: 58 mm

Délka frézovacího trnu L<sub>4</sub>: 21 mm

## Technický popis

|                                       |       |
|---------------------------------------|-------|
| Délka frézovacího trnu L <sub>4</sub> | 21 mm |
| Ø D <sub>2</sub>                      | 58 mm |
| Vnější Ø D                            | 50 mm |

|                                 |                                  |
|---------------------------------|----------------------------------|
| Ø trnu d <sub>1</sub>           | 27 mm                            |
| Upnutí                          | HSK-A 63 A = 200                 |
| Norma                           | DIN 6357                         |
| Norma pro upínání               | DIN 69882-3                      |
| Norma pro upínání               | DIN 69893                        |
| Norma pro upínání               | ISO 12164-1                      |
| Tvar                            | A                                |
| Kvalita vyvážení G při otáčkách | G 6,3 při 8000 min <sup>-1</sup> |
| Obvodová házivost               | ≤ 6 µm                           |
| Strategie obrábění              | HPC                              |
| Kmitání                         | tlumené                          |
| Druh produktu                   | Upínací trn pro frézovací hlavy  |

## Příslušenství

Speciální klíč Pro Ø trnu 27 mm

309840 27