

Garant**3-čelistové sklíčidlo ocel krátký upínací kužel, DIN 702-2, Vnější Ø A / kužel: 160/4mm**

Údaje o objednávce

Artikové číslo	310670 160/4
GTIN	4045197152114
Třída artiklu	31R

Popis

Provedení:

- Ručně ovládané soustružnické sklíčidlo se spirálovým kroužkem, centrovane upínající.
- Ocelové těleso s redukovanou hmotností a setrvačností.
- Rovný spirálový kroužek zápusťkově kovaný, vyvážený a kalený.
- Boky spirály a boky závitů čelistí jsou broušené.
- Vysoká přesnost obvodové házivosti.

Použití:

Sklíčidlo se upíná vždy bez mezipříruby přímo na hlavu vřetena.

Pro hlavy vřetene DIN 55029 s rozpěrným čepem Camlock.

Norma:

DIN 702-2.

Rozsah dodávky:

1 upínací klíč a příslušné upevňovací šrouby nebo čepy dle druhu sklíčidla.

1 sada otočných čelistí s **čočkovým ozubením**.

Zvláštní příslušenství:

Náhradní a přidavné čelisti viz č. 314000 – 315200. **Ochrana proti třískám** viz č. 312800

Upozornění:

Klínové 3čelistové sklíčidlo viz č. 313120 – 313140.

DIN 702-2 odpovídá staré normě DIN 55027.

Barevný kód pro příslušenství: Sklíčidlo s rovnou spirálou a čelisti Röhms

Průchod E: 42 mm

Výška bez čelistí H₁: 66 mm

Výška s čelistmi H₂: 92 mm

Počet rozpěrných šroubů: 3

Velikost rozpěrných šroubů: PG11

4hran pro klíč K: 10 mm

Technický popis

Průchod E	42 mm
Maximální počet otáček	4000 min ⁻¹
Výška s čelistmi H ₂	92 mm
Počet rozpěrných šroubů	3
Velikost kuželu	4
Vnější Ø A	160 mm
4hran pro klíč K	10 mm
Hmotnost	9,5 kg
Velikost rozpěrných šroubů	PG11
Výška bez čelistí H ₁	66 mm
Norma	DIN 702-2
Barevný kód pro příslušenství	Skličidlo s rovnou spirálou a čelisti Röhms
Druh produktu	Skličidla s rovnou čelistí

Příslušenství

Sada blokových čelistí 3-dílná, měkké Pro typ skličidla 160 mm	314600 160
Sada základních čelistí 3-dílná, kalené Pro typ skličidla 160 mm	314020 160
	315000 160

Čelisti pro vnější upínání 3-dílná sada, tvrdé Pro typ sklíčidla 160

Doraz obrobku, základní modul Výška h 15 mm

313036 15

Sada blokových čelistí 3-dílná, měkké Pro typ sklíčidla 160 mm

314620 160

Čelisti pro vnitřní upínání 3-dílná sada, tvrdé Pro typ sklíčidla 160

315200 160

Doraz obrobku Výška h 15 mm

313033 15

Sada základních čelistí 3-dílná, kalené Pro typ sklíčidla 160 mm

314000 160