

Garant

Upínací trn, HSK-A 63 A = 160, Ø upnutí D1: 16mm



Údaje o objednávce

Artikové číslo	304335 16
GTIN	4045197289117
Třída artiklu	31A

Popis

Provedení:

- S otvorem pro čip RFID / Balluff.
- Funkční plochy HSK opracované.

GARANT: Všechny stopky natvrdo přesoustružené (klidný chod!).

Použití:

K upínání nástrojů s boční unášecí plochou dle DIN 1835 typ B a DIN 6535 typ HB.

Zvláštní příslušenství:

Trubička pro vnitřní chlazení č. 309880, nástrčný klíč č. 309890.

Upozornění:

HSK 40 a 50 tvar A a E jsou k dodání od výrobce.

Technický popis

Ø upnutí D ₁	16 mm
Náhradní upínací šroub č. 309900	16
Délka vyložení rozměr A	160 mm
Vnější Ø D	48 mm
Upnutí	HSK-A 63 A = 160
Norma pro upínání	DIN 69893
Norma pro upínání	ISO 12164-1

Norma pro upínání	DIN 69882-4
Tvar	A
Kvalita vyvážení G při otáčkách	G 2,5 při 25000 min ⁻¹
Obvodová házivost	≤ 3 μm
Strategie obrábění	HPC
Strategie obrábění	HSC
Druh produktu	Upínací trn

Vhodné produkty

<https://www.hoffmann-group.com/CZ/cs/hom/p/304335-16>