



## 4čelistové sklíčidlo litina válcové středící upínání, DIN 702-4, Vnější Ø A: 160 mm



### Údaje o objednávce

Artikové číslo	312000 160
GTIN	4019208025926
Třída artiklu	36R

### Popis

#### Provedení:

- Rovný spirálový kroužek zápusťkově kovaný, vyvážený a kalený.
- Boky spirály a boky závitů čelistí jsou broušené.
- Vysoká přesnost obvodové házivosti.

#### Použití:

Pro vřetena stroje s válcovým středícím upínáním nebo k upnutí pomocí příruby. Surové příruby č. 317000 se musí vždy nejprve přizpůsobit stroji a poté soustružnickému sklíčidlu.

#### Norma:

**DIN 702-4.**

#### Materiál:

Litina

#### Rozsah dodávky:

1 sada = 4 kalené čelisti s vnějším odstupňováním.

1 sada = 4 kalené čelisti s vnitřním odstupňováním.

1 upínací klíč a příslušné upevňovací šrouby nebo čepy dle provedení sklíčidla.

#### Zvláštní příslušenství:

**Náhradní a přidavné čelisti** viz č. 314100 – 315300. Ochrana proti třískám viz č. 312800

#### Upozornění:

DIN 702-4 odpovídá staré normě DIN 6350-1.

Barevný kód pro příslušenství: Sklíčidlo s rovnou spirálou a čelisti Röhmm

Průchod E: 42 mm

Výška bez čelistí H<sub>1</sub>: 65 mm

Výška s čelistmi H<sub>2</sub>: 91 mm

Středicí Ø B: 125 mm  
 Středicí hloubka C: 4 mm  
 4hran pro klíč K: 10 mm

## Technický popis

Výška s čelistmi H <sub>2</sub>	91 mm
Středicí hloubka C	4 mm
Max. počet otáček	3600 min <sup>-1</sup>
Průchod E	42 mm
Výška bez čelistí H <sub>1</sub>	65 mm
Hmotnost	8,2 kg
4hran pro klíč K	10 mm
Středicí Ø B	125 mm
Vnější Ø A	160 mm
Norma	DIN 702-4
Materiál	Litina
Barevný kód pro příslušenství	Sklíčidlo s rovnou spirálou a čelisti Röhms
Druh produktu	Sklíčidla s rovnou čelistí

## Příslušenství

Sada základních čelistí 4-dílná, kalené Pro typ sklíčidla 160 mm	314030 160
Sada blokových čelistí 4-dílná, měkké Pro typ sklíčidla 160 mm	314630 160
Čelisti pro vnější upínání 4-dílná sada, tvrdé Pro typ sklíčidla 160	315100 160
Sada základních čelistí 4dílná, kalené Pro typ sklíčidla 160 mm	314100 160
	314700 160

Sada blokových čelistí 4-dílná, měkké Pro typ sklíčidla 160 mm

---