

HELICOIL® Plus
made by BOLLHOFF**Strojní závitník 6H, Závit M (xstoupání): M8****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	082807 M8
GTIN	4250361209802
Třída artiklu	04D

Popis**Provedení:**

HSS strojní závitník, rovná drážka, 4 závity náběhu pro průchozí otvory nebo pro slepé otvory s hlubším otvorem pod závit v toleranční třídě 6H.

Velmi pevné, volně průchozí závitové vložky z ušlechtilé oceli s **vysokou odolností vůči opotřebení, nízkým třením závitu** s úzkými tolerancemi, **vysokou kvalitou povrchu i odolností vůči korozi a vysokým teplotám**. Osvědčená kvalita z drátu s kosočtvercovým profilem, který je tvarován do pružné šroubovice. Díky tomu vzniká oboustranně použitelný vnitřní závit. Pružná konstrukce umožňuje rovnoměrné rozložení zátěže a pnutí a vytváří tak **trvalé šroubové spojení nejvyšší kvality pro všechna provozní zatížení** (statické, dynamické) s **ideálním přenosem síly**. Jednoduše uspořádaný rozsah zavádění zaručuje **nekomplikovanou rychlou montáž**, protože závitovou vložku lze přiložit a vestavěným vřetenem zašroubovat jako šroub bez nástrojové objímky a zaváděcí patrony.

Použití:

K hospodárné **obnově poškozených** nebo **opotřebených závitů** a jako konstrukční prvek k **pancéřování závitů** při použití materiálů s malou pevností ve stříhu (např. hliníkové a hořčíkové slitiny).

Upozornění:

Strojní závitník HSS-E-PM s povlakem TiCN viz č. 133550 a č. 138200.

Strojní závitník HSS-E-PM s povlakem TiCN viz č. 133550 a č. 138200.

Technický popis

Závit M	M8
Počet závitových složek č. 082800	30
Ø otvoru pod závit	8,4 mm
Druh produktu	Závitník

