

Garant**Upínací trn, HSK-F 63 krátký, Ø upnutí D1: 32mm****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	304306 32
GTIN	4045197587626
Třída artiklu	31A

Popis**Provedení:**

- S otvorem pro čip RFID / Balluff.
- Funkční plochy HSK opracované.

GARANT: Všechny stopky natvrdo přesoustružené (klidný chod!).**Použití:**

K upínání nástrojů s boční unášecí plochou dle DIN 1835 typ B a DIN 6535 typ HB.

Zvláštní příslušenství:

Trubička pro vnitřní chlazení č. 309880, nástrčný klíč č. 309890.

Upozornění:Bez závitu pro trubičku na chladicí kapalinu.
HSK 40 a 50 tvar A a E jsou k dodání od výrobce.**Technický popis**

Náhradní upínací šroub č. 309900	32
Délka vyložení rozměr A	110 mm
Upínací Ø D ₁	32 mm
Vnější Ø D	72 mm
Upnutí	HSK-F 63 krátký
Norma pro upínání	DIN 69893

Norma pro upínání	ISO 12164-1
Norma pro upínání	DIN 69882-4
Tvar	F
Kvalita vyvážení G při otáčkách	G 2,5 při 25000 min ⁻¹
Obvodová házivost	≤ 3 μm
Strategie obrábění	HPC
Strategie obrábění	HSC
Druh produktu	Upínací trn

Příslušenství

Nástrčný klíč pro trubičku pro přívod chlazení HSK Pro HSK 32	309890 32
Náhradní upínací šroubek Pro sklíčidlo s Ø upnutí D1 32 mm	309900 32
Trubička pro chlazení HSK Pro HSK 32	309880 32