

**Upínací hlava hladká, SK 42, Upínací Ø (odstupňování po 0,5 mm): 37mm****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	329910 37
GTIN	2050001071323
Třída artiklu	33H

Popis**Provedení:**

Upínací hlavy, **profil kruhový, vzestupný po 0,5 mm nebo 1 mm. Při objednání prosím uveďte požadovaný Ø upnutí.**

Hladké provedení pro jemné obrábění.

Použití:

Mnohostranné oblasti použití, obráběcí centra, měřicí přístroje nebo upnutí palet.

Upozornění:

Upínací kleštiny pro speciální profily podle Vašich individuálních přání, na poptávku.

Jiné velikosti kuželů, tvary (např. 4- hran) a obrobitelné polotovary **na poptávku!**

Technický popis

Upínací Ø	37 mm
Rozsah upínání	3 - 7,5 mm
Tvrдость	60 HR
Upínací plocha	hladká
Profil	kulatý

Délka L	42 mm
Provedení	zkrácená přední část
Upnutí	SK 42
Druh produktu	Upinací hlava