

**HAINBUCH****Upínací hlava s příčnými a podélnými drážkami, SK 42, Upínací Ø (odstupňování po 0,5 mm): 42mm****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	329914 42
GTIN	2050001071729
Třída artiklu	33H

**Popis****Provedení:**

S příčnými a podélnými žlábkami pro surový materiál.

Upínací hlavy, **profil kruhový, vzestupný po 0,5 mm nebo 1 mm. Při objednání prosím uveďte požadovaný Ø upnutí.**

**Použití:**

Mnohostranné oblasti použití, obráběcí centra, měřicí přístroje nebo upnutí palet.

**Upozornění:**

**Upínací kleštiny pro speciální profily podle Vašich individuálních přání, na poptávku.**

Jiné velikosti kuželů, tvary (např. 4-hran) a obrobitelné polotovary **na poptávku!**

**Technický popis**

Upínací Ø	42 mm
Profil	kulatý
Tvrдость	60 HR
Rozsah upínání	11 - 42 mm

Upínací plocha	příčné a podélné drážky
Délka L	47 mm
Upnutí	SK 42
Druh produktu	Upinaci hlava