



## Upínací hlava s příčnými a podélnými drážkami, SK 42, Upínací Ø (odstupňování po 0,5 mm): 29mm



### Údaje o objednávce

Artikové číslo	329914 29
GTIN	2050001071590
Třída artiklu	33H

### Popis

#### Provedení:

S příčnými a podélnými žlábkami pro surový materiál.

Upínací hlavy, **profil kruhový, vzestupný po 0,5 mm nebo 1 mm. Při objednání prosím uveďte požadovaný Ø upnutí.**

#### Použití:

Mnohostranné oblasti použití, obráběcí centra, měřicí přístroje nebo upnutí palet.

#### Upozornění:

**Upínací kleštiny pro speciální profily podle Vašich individuálních přání, na poptávku.**

Jiné velikosti kuželů, tvary (např. 4-hran) a obrobitelné polotovary **na poptávku!**

### Technický popis

Upínací Ø	29 mm
Rozsah upínání	11 - 42 mm
Upínací plocha	příčné a podélné drážky
Tvrдост	60 HR

Profil	kulatý
Délka L	47 mm
Upnutí	SK 42
Druh produktu	Upinací hlava