

HOLEX**Upínací kleštiny pro závitníky s utěsněním, ER 25, Jmenovitý upínací Ø d: 14mm****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	309411 14
GTIN	4045197666147
Třída artiklu	32Z

Popis**Provedení:**

S vnitřním čtyřhranem pro pozitivní unášení závitníku.
S těsnicí zátkou pro vnitřní chlazení (do 70 barů!).

Vhodné pro:

Všechny standardní kleštinové upínače ER, upínací kleštiny FAHRION také pro přesné ER kleštinové sklíčidlo CENTRO P.

Upozornění:

Upínací kleštiny ER HOLEX® nejsou kompatibilní s kleštinovými upínacími trny ER Centro-P a HiRun.

Technický popis

Jmenovitý upínací Ø d	14 mm
Upnutí	ER 25
Norma	ISO 15488-A
Obvodová házivost	≤ 10 µm
Typ	4282 E

Vnější Ø D	25,7 mm
Celková délka L	34 mm
Druh produktu	Upínací kleština