

**Upínací hlava hladká, SK 52, Upínací Ø (odstupňování po 0,5 mm): 4mm****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	329920 4
GTIN	2050001071736
Třída artiklu	33H

Popis**Provedení:**

Hladké provedení pro jemné obrábění.

Upínací hlavy, **profil kruhový, vzestupný po 0,5 mm nebo 1 mm. Při objednání prosím uveďte požadovaný Ø upnutí.**

Použití:

Mnohostranné oblasti použití, obráběcí centra, měřicí přístroje nebo upnutí palet.

Upozornění:

Upínací kleštiny pro speciální profily podle Vašich individuálních přání, na poptávku.

Jiné velikosti kuželů, tvary (např. 4- hran) a obrobitelné polotovary **na poptávku!**

Technický popis

Upínací Ø	4 mm
Profil	kulatý
Tvrдост	60 HR
Upínací plocha	hladká
Délka L	46 mm

Provedení	zkrácená přední část
Upnutí	SK 52
Druh produktu	Upinací hlava