

HAINBUCH**Upínací hlava hladká, SK 52, Upínací Ø (odstupňování po 0,5 mm): 9,5mm**

Údaje o objednávce

Artikové číslo	329920 9,5
GTIN	2050001074102
Třída artiklu	33H

Popis

Provedení:

Hladké provedení pro jemné obrábění.

Upínací hlavy, **profil kruhový, vzestupný po 0,5 mm nebo 1 mm. Při objednání prosím uveďte požadovaný Ø upnutí.**

Použití:

Mnohostranné oblasti použití, obráběcí centra, měřicí přístroje nebo upnutí palet.

Upozornění:

Upínací kleštiny pro speciální profily podle Vašich individuálních přání, na poptávku.

Jiné velikosti kuželů, tvary (např. 4- hran) a obrobitelné polotovary **na poptávku!**

Technický popis

Upínací Ø	9,5 mm
Tvrдост	60 HR
Rozsah upínání	3 - 7,5 mm
Profil	kulatý
Upínací plocha	hladká

Délka L	46 mm
Provedení	zkrácená přední část
Upnutí	SK 52
Druh produktu	Upinací hlava