

**HOLEX****Upínací kleštiny pro závitníky s utěsněním, ER 25, Jmenovitý upínací Ø d: 6mm****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	309411 6
GTIN	4045197666093
Třída artiklu	32Z

**Popis****Provedení:**

S vnitřním čtyřhranem pro pozitivní unášení závitníku.  
S těsnicí zátkou pro vnitřní chlazení (do 70 barů!).

**Vhodné pro:**

Všechny standardní kleštinové upínače ER, upínací kleštiny FAHRION také pro přesné ER kleštinové sklíčidlo CENTRO P.

**Upozornění:**

**Upínací kleštiny ER HOLEX® nejsou kompatibilní s kleštinovými upínacími trny ER Centro-P a HiRun.**

**Technický popis**

Jmenovitý upínací Ø d	6 mm
Upnutí	ER 25
Norma	ISO 15488-A
Obvodová házivost	≤ 10 µm
Typ	4282 E

Vnější Ø D	25,7 mm
Celková délka L	34 mm
Druh produktu	Upínací kleština