

HOLEX**Upínací kleštiny pro závitníky s utěsněním, ER 25, Jmenovitý upínací Ø d: 8mm****Údaje o objednávce**

| | |
|----------------|---------------|
| Artikové číslo | 309411 8 |
| GTIN | 4045197666116 |
| Třída artiklu | 32Z |

Popis**Provedení:**

S vnitřním čtyřhranem pro pozitivní unášení závitníku.
S těsnicí zátkou pro vnitřní chlazení (do 70 barů!).

Vhodné pro:

Všechny standardní kleštinové upínače ER, upínací kleštiny FAHRION také pro přesné ER kleštinové sklíčidlo CENTRO P.

Upozornění:

Upínací kleštiny ER HOLEX® nejsou kompatibilní s kleštinovými upínacími trny ER Centro-P a HiRun.

Technický popis

| | |
|-----------------------|-------------|
| Jmenovitý upínací Ø d | 8 mm |
| Upnutí | ER 25 |
| Norma | ISO 15488-A |
| Obvodová házivost | ≤ 10 µm |
| Typ | 4282 E |

| | |
|-----------------|------------------|
| Vnější Ø D | 25,7 mm |
| Celková délka L | 34 mm |
| Druh produktu | Upínací kleština |