

**Upínací hlava měkká, SK 42, Ø startovacího otvoru: 15mm****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	329916 15
GTIN	2050001922601
Třída artiklu	33H

**Popis****Provedení:**

Upínací hlavy, **profil kruhový, vzestupný po 0,5 mm nebo 1 mm. Při objednání prosím uveďte požadovaný Ø upnutí.**

Měkké (snížená tvrdost 40 HRC v otvoru) pro samočinné uvolňování.

**Použití:**

Mnohostranné oblasti použití, obráběcí centra, měřicí přístroje nebo upnutí palet.

**Upozornění:**

**Upínací kleštiny pro speciální profily podle Vašich individuálních přání, na poptávku.**

Jiné velikosti kuželů, tvary (např. 4-hran) a obrobitelné polotovary **na poptávku!**

**Technický popis**

Ø startovacího otvoru	15 mm
Profil	kulatý
Délka L	47 mm
Upnutí	SK 42
Druh produktu	Upinaci hlava

