

**Upínací hlava hladká, SK 52, Upínací Ø (odstupňování po 0,5 mm): 17,5mm****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	329920 17,5
GTIN	2050001074188
Třída artiklu	33H

Popis**Provedení:**

Hladké provedení pro jemné obrábění.

Upínací hlavy, **profil kruhový, vzestupný po 0,5 mm nebo 1 mm. Při objednání prosím uveďte požadovaný Ø upnutí.**

Použití:

Mnohostranné oblasti použití, obráběcí centra, měřicí přístroje nebo upnutí palet.

Upozornění:

Upínací kleštiny pro speciální profily podle Vašich individuálních přání, na poptávku.

Jiné velikosti kuželů, tvary (např. 4- hran) a obrobitelné polotovary **na poptávku!**

Technický popis

Upínací Ø	17,5 mm
Tvrдост	60 HR
Profil	kulatý
Upínací plocha	hladká
Rozsah upínání	3 - 7,5 mm

Délka L	46 mm
Provedení	zkrácená přední část
Upnutí	SK 52
Druh produktu	Upinací hlava