



Měkké nastavbové čelisti 3-dílná sada, Pro typ sklíčidla: 400



Údaje o objednávce

Artikové číslo	313310 400
GTIN	4019208193366
Třída artiklu	32R

Popis

Provedení:

Frézovaná dosedací plocha, **nečerněné**.

Nestupňovité, pro vysoustružení individuálních upínacích Ø. **Frézovaná** dosedací plocha, **nečerněná**.

Použití:

Protože lze čelisti vyměnit nebo posunout na požadovaný průměr **během několika sekund**, je účelné, mít u stroje připravených několik sad čelistí. **Dosáhnete tak minimálního času na přestavbu stroje.** Čelist'ové jednotky se skládají z několika souprav základních čelistí a neodstupňovaných měkkých nastavbových čelistí, které je možno vysoustružit na požadovaný průměr. Tento racionalizační efekt není potřebný jen pro NC stroje, nýbrž má podstatný význam i pro každý soustruh.

K našroubování na kalené základní čelisti. Pro upínání obrobků právě obrobených nebo s nepravidelným tvarem, které nesmí být poškozeny. Čelisti se opracují dle tvaru obrobku.

Materiál:

Kvalitní výrobek z 16MnCr5.

Vhodné pro :

Sklíčidlo Schunk s klínovou tyčí č. 313115; 313117; 313135; 313137, sklíčidlo Röhms s klínovou tyčí Duro č. 313120; 313130; 313140 a jiné systémy soustružnických sklíčidel s klínovou tyčí.

Upozornění:

· **Vel. 400 je vhodná i pro velikost sklíčidla 500.**

Nastavbové čelisti z hliníku, **na poptávku.**

Vhodné pro barevný kód: Sklíčidlo s klínovou tyčí a čelisti Schunk

Délka L: 180 mm

Výška H: 73 mm

Šířka drážky D: 18 mm

Vzdálenost otvoru b: 60 mm
Šířka pera A: 30 mm

Technický popis

Vzdálenost otvoru b	60 mm
Délka L	180 mm
Pro typ sklíčidla	400 mm
Výška H	73 mm
Šířka pera A	30 mm
Šířka drážky D	18 mm
Vhodné pro barevný kód	Skličidlo s klínovou tyčí a čelisti Röhms
Vhodné pro barevný kód	Skličidlo s klínovou tyčí a čelisti Schunk
Druh produktu	Čelisti klínového upínače