



Sada základních čelistí 3dílná, šikmé ozubení, Pro typ sklíčidla: 315



Údaje o objednávce

Artikové číslo	313200 315
GTIN	4019208023670
Třída artiklu	33R

Popis

Použití:

Protože lze čelisti vyměnit nebo posunout na požadovaný průměr **během několika sekund**, je účelné mít u stroje připravených několik sad čelistí. **Dosáhnete tak minimálního času na přestavbu stroje.** Čelist'ové jednotky se skládají z několika souprav základních čelistí a neodstupňovaných měkkých nastavbových čelistí, které je možno vysoustružit na požadovaný průměr. Tento racionalizační efekt není potřebný jen pro NC stroje, nýbrž má podstatný význam i pro každý soustruh.

Pro upnutí tvrdých nebo měkkých nastavbových čelistí. Upevňovací šrouby pro nastavbové čelisti jsou součástí dodávky.

Vhodné pro:

Sklíčidlo s klínovou tyčí Schunk č. 313115; 313117; 313135; 313137, sklíčidlo s klínovou tyčí Röhmm Duro č. 313120; 313140 a jiné systémy soustružnických sklíčidel s klínovou tyčí.

Technický popis

Šířka můstku D	12 mm
Šířka B	32 mm
Šířka drážky A	26 mm
Délka L	125 mm
Pro typ sklíčidla	315 mm
Vzdálenost otvoru b	54 mm

Vhodné pro barevný kód	Skříčidlo s klínovou tyčí a čelisti Schunk
Vhodné pro barevný kód	Skříčidlo s klínovou tyčí a čelisti Röhms
Druh produktu	Čelisti klínového upínače