

HELICOIL® Plus
made by BOLLHOFF**Náhradní ruční závitník 6H, Závit M (×stoupání): M2,5****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	082805 M2,5
GTIN	4250361208096
Třída artiklu	04D

Popis**Provedení:**

Velmi pevné, volně průchozí závitové vložky HeliCoil®plus z **ušlechtilé oceli s vysokou odolností vůči opotřebením, nízkým třením závitu** s úzkými tolerancemi, **vysokou kvalitou povrchu i odolností vůči korozi a vysokým teplotám**. Pružná konstrukce umožňuje rovnoměrné rozložení zátěže a pnutí a vytváří tak **trvalé** šroubové spojení nejvyšší kvality **pro všechna provozní zatížení** (statické, dynamické) s **ideálním přenosem síly**. Nekomplikovaná rychlá montáž, vzniká kalibrovaný, oboustranně použitelný vnitřní závit. Ruční závitníky HSS k zářezům pro průchozí otvory.

Použití:

K hospodárné **obnově poškozených** nebo **opotřebených závitů** a jako konstrukční prvek k **pancéřování závitů** při použití materiálů s malou pevností ve stříhu (např. hliníkové a hořčíkové slitiny).

Upozornění:

Strojní závitník HSS-E-PM s povlakem TiCN viz č. 133550 a č. 138200.

Strojní závitník HSS-E-PM s povlakem TiCN viz č. 133550 a č. 138200.

Technický popis

Počet závitových složek č. 082800	60
Závit M	M2,5
Ø otvoru pod závit	2,6 mm
Druh produktu	Závitník

