



Tvrde nastavbové čelisti 3dílná sada, Pro typ sklíčidla: 200



Údaje o objednávce

Artikové číslo	313250 200
GTIN	4019208023731
Třída artiklu	33R

Popis

Použití:

Protože lze čelisti vyměnit nebo posunout na požadovaný průměr **během několika sekund**, je účelné, mít u stroje připravených několik sad čelistí. **Dosáhnete tak minimálního času na přestavbu stroje.** Čelist'ové jednotky se skládají z několika souprav základních čelistí a neodstupňovaných měkkých nastavbových čelistí, které je možno vysoustružit na požadovaný průměr. Tento racionalizační efekt není potřebný jen pro NC stroje, nýbrž má podstatný význam i pro každý soustruh.

K našroubování na kalené základní čelisti. Ve spojení se základními čelistmi možno použít jako čelisti pro vnitřní nebo vnější upínání.

Vhodné pro:

Sklíčidlo s klínovou tyčí Schunk č. 313115; 313117; 313135; 313137, sklíčidlo s klínovou tyčí Röhmm Duro č. 313120; 313140 a jiné systémy soustružnických sklíčidel s klínovou tyčí.

Upozornění:

- **Dodatečně zakoupené nastavbové a stupňovité čelisti je nutno ve sklíčidle obrousit na správný obvodový a rovinný chod.**

Technický popis

Délka L	72 mm
Šířka drážky D	10 mm
Vzdálenost otvoru b	40 mm
Pro typ sklíčidla	200 mm
Šířka pera A	20 mm

Šířka B	24 mm
Vhodné pro barevný kód	Skříčidlo s klínovou tyčí a čelisti Röhms
Vhodné pro barevný kód	Skříčidlo s klínovou tyčí a čelisti Schunk
Druh produktu	Čelisti klínového upínače