

**FAHRION®**  
FAHREYOND PROGRESS**Upínací kleština ET k řezání závitů s axiální kompenzací, ET 32, Jmenovitý upínací Ø d: 7mm****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	309432 7
GTIN	2050001704092
Třída artiklu	34F

**Popis****Provedení:**

Závitořezné kleštiny podobné DIN 6499 / ISO 15488, tvar CET-GB obvodová házivost 20 µm.

**Použití:**

Pro řezání závitů ve frézovacích a soustružnických centrech.

**Vhodné pro:**

Všechny standardní kleštinové upínače ER.

**Upozornění:**

Upíná pouze jmenovitý Ø. **Nehodí se do přesného kleštinového upínacího trnu CENTRO P.**

**Technický popis**

Jmenovitý upínací Ø d	7 mm
Upnutí	ET 32
Norma	Výrobní norma
Typ	4538 E
Vnější Ø D	33 mm
Celková délka L	43 mm
Axiální výtah	10 mm

Druh produktu

Upínací kleština