

HAINBUCH**Upínací hlava s příčnými a podélnými drážkami, SK 52, Upínací Ø
(odstupňování po 0,5 mm): 25,5mm**

Údaje o objednávce

| | |
|----------------|---------------|
| Artikové číslo | 329924 25,5 |
| GTIN | 2050001074799 |
| Třída artiklu | 33H |

Popis

Provedení:

S příčnými a podélnými žlábkami pro surový materiál.

Upínací hlavy, **profil kruhový, vzestupný po 0,5 mm nebo 1 mm. Při objednání prosím uveďte požadovaný Ø upnutí.**

Použití:

Mnohostranné oblasti použití, obráběcí centra, měřicí přístroje nebo upnutí palet.

Upozornění:

Upínací kleštiny pro speciální profily podle Vašich individuálních přání, na poptávku.

Jiné velikosti kuželů, tvary (např. 4-hran) a obrobitelné polotovary **na poptávku!**

Technický popis

| | |
|----------------|-------------------------|
| Upínací Ø | 25,5 mm |
| Upínací plocha | příčné a podélné drážky |
| Tvrдость | 60 HR |
| Profil | kulatý |

| | |
|---------------|---------------|
| Délka L | 46 mm |
| Upnutí | SK 52 |
| Druh produktu | Upinaci hlava |