

HOLEX**Upínací kleštiny pro závitníky s utěsněním, ER 32, Jmenovitý upínací Ø d: 12mm****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	309416 12
GTIN	4045197666239
Třída artiklu	32Z

Popis**Provedení:**

S vnitřním čtyřhranem pro pozitivní unášení závitníku.
S těsnicí zátkou pro vnitřní chlazení (do 70 barů!).

Vhodné pro:

Všechny standardní kleštinové upínače ER, upínací kleštiny FAHRION také pro přesné ER kleštinové sklíčidlo CENTRO P.

Upozornění:

Upínací kleštiny ER HOLEX® nejsou kompatibilní s kleštinovými upínacími trny ER Centro-P a HiRun.

Technický popis

Jmenovitý upínací Ø d	12 mm
Upnutí	ER 32
Norma	ISO 15488-A
Obvodová házivost	≤ 10 µm
Typ	4537 E

Vnější Ø D	32,7 mm
Celková délka L	40 mm
Druh produktu	Upínací kleština