

FAHRION®
FAHREYONER PRÄZISION**Upínací kleština ET k řezání závitů s axiální kompenzací, ET 25, Jmenovitý upínací Ø d: 3,5mm****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	309430 3,5
GTIN	2050001704009
Třída artiklu	34F

Popis**Provedení:**

Závitořezné kleštiny podobné DIN 6499 / ISO 15488, tvar CET-GB obvodová házivost 20 µm.

Použití:

Pro řezání závitů ve frézovacích a soustružnických centrech.

Vhodné pro:

Všechny standardní kleštinové upínače ER.

Upozornění:

Upíná pouze jmenovitý Ø. **Nehodí se do přesného kleštinového upínacího trnu CENTRO P.**

Technický popis

Jmenovitý upínací Ø d	3,5 mm
Upnutí	ET 25
Norma	Výrobní norma
Typ	4285 E
Vnější Ø D	26 mm
Celková délka L	34 mm
Axiální výtah	8 mm

Druh produktu

Upínací kleština