


**HOLEX****Upínací kleštiny pro závitníky s utěsněním, ER 32, Jmenovitý upínací Ø d: 16mm****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	309416 16
GTIN	4045197666253
Třída artiklu	32Z

**Popis****Provedení:**

S vnitřním čtyřhranem pro pozitivní unášení závitníku.  
S těsnicí zátkou pro vnitřní chlazení (do 70 barů!).

**Vhodné pro:**

Všechny standardní kleštinové upínače ER, upínací kleštiny FAHRION také pro přesné ER kleštinové sklíčidlo CENTRO P.

**Upozornění:**

**Upínací kleštiny ER HOLEX® nejsou kompatibilní s kleštinovými upínacími trny ER Centro-P a HiRun.**

**Technický popis**

Jmenovitý upínací Ø d	16 mm
Upnutí	ER 32
Norma	ISO 15488-A
Obvodová házivost	≤ 10 µm
Typ	4537 E

Vnější Ø D	32,7 mm
Celková délka L	40 mm
Druh produktu	Upínací kleština