

**FAHRION®**  
FAHRION® PRESSION**Upínací kleština ET k řezání závitů s axiální kompenzací, ET 25, Jmenovitý upínací Ø d: 6mm****Údaje o objednávce**

|                |               |
|----------------|---------------|
| Artikové číslo | 309430 6      |
| GTIN           | 2050001704023 |
| Třída artiklu  | 34F           |

**Popis****Provedení:**

Závitořezné kleštiny podobné DIN 6499 / ISO 15488, tvar CET-GB obvodová házivost 20 µm.

**Použití:**

Pro řezání závitů ve frézovacích a soustružnických centrech.

**Vhodné pro:**

Všechny standardní kleštinové upínače ER.

**Upozornění:**

Upíná pouze jmenovitý Ø. **Nehodí se do přesného kleštinového upínacího trnu CENTRO P.**

**Technický popis**

|                       |               |
|-----------------------|---------------|
| Jmenovitý upínací Ø d | 6 mm          |
| Upnutí                | ET 25         |
| Norma                 | Výrobní norma |
| Typ                   | 4285 E        |
| Vnější Ø D            | 26 mm         |
| Celková délka L       | 34 mm         |
| Axiální výtah         | 8 mm          |

Druh produktu

Upínací kleština