



## Upínací hlava s příčnými a podélnými drážkami, SK 52, Upínací Ø (odstupňování po 0,5 mm): 14mm



### Údaje o objednávce

|                |               |
|----------------|---------------|
| Artikové číslo | 329924 14     |
| GTIN           | 2050001072184 |
| Třída artiklu  | 33H           |

### Popis

#### Provedení:

S příčnými a podélnými žlábkami pro surový materiál.

Upínací hlavy, **profil kruhový, vzestupný po 0,5 mm nebo 1 mm. Při objednání prosím uveďte požadovaný Ø upnutí.**

#### Použití:

Mnohostranné oblasti použití, obráběcí centra, měřicí přístroje nebo upnutí palet.

#### Upozornění:

**Upínací kleštiny pro speciální profily podle Vašich individuálních přání, na poptávku.**

Jiné velikosti kuželů, tvary (např. 4-hran) a obrobitelné polotovary **na poptávku!**

### Technický popis

|                |                         |
|----------------|-------------------------|
| Upínací Ø      | 14 mm                   |
| Profil         | kulatý                  |
| Upínací plocha | příčné a podélné drážky |
| Tvrдост        | 60 HR                   |

|               |               |
|---------------|---------------|
| Délka L       | 46 mm         |
| Upnutí        | SK 52         |
| Druh produktu | Upinaci hlava |