

**FAHRION®**  
FAHRION®**Upínací kleština ET k řezání závitů s axiální kompenzací, ET 25, Jmenovitý upínací Ø d: 9mm****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	309430 9
GTIN	2050001704054
Třída artiklu	34F

**Popis****Provedení:**

Závitořezné kleštiny podobné DIN 6499 / ISO 15488, tvar CET-GB obvodová házivost 20 µm.

**Použití:**

Pro řezání závitů ve frézovacích a soustružnických centrech.

**Vhodné pro:**

Všechny standardní kleštinové upínače ER.

**Upozornění:**

Upíná pouze jmenovitý Ø. **Nehodí se do přesného kleštinového upínacího trnu CENTRO P.**

**Technický popis**

Jmenovitý upínací Ø d	9 mm
Upnutí	ET 25
Norma	Výrobní norma
Typ	4285 E
Vnější Ø D	26 mm
Celková délka L	34 mm
Axiální výtah	8 mm

Druh produktu

Upínací kleština