

**Sada nastavbových čelistí 3dílná, Pro typ sklíčidla: 170****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	313700 170
GTIN	4019208193663
Třída artiklu	33R

**Popis****Provedení:**

**Jemně frézovaná** drážka a ozubení, **černěné**.

**Materiál:**

Kvalitní výrobek z 16MnCr5.

**Vhodné pro:**

**Silová sklíčidla** firmy Schunk, Röhmi a jiné výrobky.

**Zvláštní příslušenství:**

Drážkové kameny č. 313505 – 313605.

**Upozornění:**

- Pro přizpůsobení sklíčidla porovnejte prosím ozubení, šířku drážky (D) a vzdálenosti otvorů (a, b).
- Nastavbové čelisti z hliníku, na poptávku.

**Technický popis**

Pro závit DIN 912	M10
Vzdálenost otvoru a	15 mm
Délka L	72 mm
Pro typ sklíčidla	170 mm
Výška H	40 mm
Šířka B	32 mm

Šířka drážky D	12 mm
Vzdálenost otvoru b	20 mm
Vhodné pro barevný kód	Silové upínací sklíčidlo a čelisti Schunk
Druh produktu	Čelisti pro silové upínací sklíčidlo