

**Sada nastavbových čelistí 3dílná, Pro typ sklíčidla: 210****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	313700 210
GTIN	4019208193670
Třída artiklu	33R

Popis**Provedení:**

Jemně frézovaná drážka a ozubení, **černěné**.

Materiál:

Kvalitní výrobek z 16MnCr5.

Vhodné pro:

Silová sklíčidla firmy Schunk, Röhmi a jiné výrobky.

Zvláštní příslušenství:

Drážkové kameny č. 313505 – 313605.

Upozornění:

- Pro přizpůsobení sklíčidla porovnejte prosím ozubení, šířku drážky (D) a vzdálenosti otvorů (a, b).
- Nastavbové čelisti z hliníku, na poptávku.

Technický popis

Pro závit DIN 912	M12
Výška H	45 mm
Vzdálenost otvoru a	24 mm
Šířka drážky D	14 mm
Délka L	95 mm
Šířka B	35 mm

Pro typ sklíčidla	210 mm
Vzdálenost otvoru b	25 mm
Vhodné pro barevný kód	Silové upínací sklíčidlo a čelisti Schunk
Druh produktu	Čelisti pro silové upínací sklíčidlo