

**Sada nastavbových čelistí 3dílná, Pro typ sklíčidla: 160****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	313400 160
GTIN	4019208193373
Třída artiklu	33R

Popis**Provedení:**

Jemně frézovaná drážka a ozubení, černěné.

Materiál:

Kvalitní výrobek z 16MnCr5.

Vhodné pro:

Silová sklíčidla firmy Schunk, Röhmi a jiné výrobky.

Zvláštní příslušenství:

Drážkové kameny č. 313505 – 313605.

Upozornění:

- Pro přizpůsobení sklíčidla porovnejte prosím ozubení, šířku drážky (D) a vzdálenosti otvorů (a, b).
- Nastavbové čelisti z hliníku, na poptávku.

Technický popis

Výška H	53 mm
Šířka B	36 mm
Pro závit DIN 912	M12
Pro typ sklíčidla	160 mm
Vzdálenost otvoru a	12 mm
Šířka drážky D	17 mm

Délka L	67 mm
Vzdálenost otvoru b	19 mm
Druh produktu	Čelisti pro silové upínací sklíčidlo