



## Sada nastavbových čelistí 3dílná, Pro typ sklíčidla: 200



### Údaje o objednávce

Artikové číslo	313400 200
GTIN	4019208193380
Třída artiklu	33R

### Popis

**Provedení:**

Jemně frézovaná drážka a ozubení, černěné.

**Materiál:**

Kvalitní výrobek z 16MnCr5.

**Vhodné pro:**

Silová sklíčidla firmy Schunk, Röhmm a jiné výrobky.

**Zvláštní příslušenství:**

Drážkové kameny č. 313505 – 313605.

**Upozornění:**

- Pro přizpůsobení sklíčidla porovnejte prosím ozubení, šířku drážky (D) a vzdálenosti otvorů (a, b).
- Nastavbové čelisti z hliníku, na poptávku.

### Technický popis

Šířka B	36 mm
Pro závit DIN 912	M12
Vzdálenost otvoru b	19 mm
Pro typ sklíčidla	200 mm
Vzdálenost otvoru a	12 mm
Výška H	53 mm

Délka L	75 mm
Šířka drážky D	17 mm
Druh produktu	Čelisti pro silové upínací sklíčidlo