

**Drážkový kámen zušlechtěný, Šířka drážky D: 21mm****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	313570 21
GTIN	4019208193649
Třída artiklu	33R

Popis**Provedení:**

Přesně broušené a zušlechtěné.

Vhodné pro:

Všechna **běžná silová sklíčidla firem** Schunk, Forkardt, Röhms a SMW (se špičatým ozubením).

Vhodné pro:

Röhms: KFD 250-315, KFH 250-315

Rozsah dodávky:

Včetně šroubů s válcovými hlavami DIN 912 – 12.9!

Upozornění:

Další drážkové kameny k dodání od výrobce.

Technický popis

Maximální utahovací moment	150 Nm
Výška H	25,5 mm
Šířka drážky D	21 mm
Závit G	M16

Výška stupně h	11 mm
Druh produktu	Vodící vložka