



## Redukční pouzdro pro stopku MK s utahovacím závitem, HSK-A 100, MK vnitřní: 4



### Údaje o objednávce

Číslo objednávky	306790 4
GTIN	4045197505163
Třída artiklu	31A

### Popis

#### Provedení:

- Uvnitř a vně broušené přesně podle stoupání.
- S otvorem Balluffchip.
- Stopky na tvrdo přesoustružené. (klidný chod!)
- Funkční plochy HSK opracované.

#### Zvláštní příslušenství:

Trubička pro vnitřní chlazení č. 309880, nástrčný klíč č. 309890.

Norma pro upínání: DIN 69893

Norma pro upínání: ISO 12164-1

Tvar: A

Kvalita vyvážení G při otáčkách: G 6,3 při 8000 min<sup>-1</sup>

Obvodová házivost: ≤ 8 μm

Strategie obrábění: HSC

Délka vyložení rozměr A: 170 mm

Vnější Ø D: 48 mm

### Technický popis

Délka vyložení rozměr A	170 mm
Morseův kužel vnitřní	4
Vnější Ø D	48 mm
Upnutí	HSK-A 100

Norma pro upínání	DIN 69893
Norma pro upínání	ISO 12164-1
Tvar	A
Kvalita vyvážení G při otáčkách	G 6,3 při 8000 min <sup>-1</sup>
Obvodová házivost	≤ 8 μm
Strategie obrábění	HSC