

**Sada nastavbových čelistí 3dílná, Pro typ sklíčidla: 254****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	313750 254
GTIN	4019208193779
Třída artiklu	33R

Popis**Provedení:**

Zešikmené pro malé upínání Ø.

Jemně frézovaná drážka a ozubení, **černěné**.

Nastavbová čelist měkká, dlouhá, ozubení 1,5×60°.

Materiál:

Kvalitní výrobek z 16MnCr5.

Vhodné pro:

Silová sklíčidla firmy Schunk, Röhmi a jiné výrobky.

Zvláštní příslušenství:

Drážkové kameny č. 313505 – 313605.

Upozornění:

- **Pro přizpůsobení sklíčidla porovnejte prosím ozubení, šířku drážky (D) a vzdálenosti otvorů (a, b).**
- **Nastavbové čelisti z hliníku, na poptávku.**

Technický popis

Vzdálenost otvoru a	30 mm
Pro typ sklíčidla	254 mm
Výška H	40 mm
Délka L	125 mm
Vzdálenost otvoru b	30 mm

Šířka drážky D	16 mm
Šířka B	40 mm
Pro závit DIN 912	M12
Vhodné pro barevný kód	Silové upínací sklíčidlo a čelisti Schunk
Druh produktu	Čelisti pro silové upínací sklíčidlo