

Garant**Redukční pouzdro pro stopku MK s vyrážěčem, HSK-A 100, MK vnitřní: 2****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	306970 2
GTIN	4045197290564
Třída artiklu	31A

Popis**Provedení:**

- **Uvnitř a vně broušené přesně podle stoupání.**
- **S otvorem Balluffchip.**
- **Stopky na tvrdo přesoustružené. (klidný chod!)**
- **Funkční plochy HSK opracované.**

Zvláštní příslušenství:

Trubička pro vnitřní chlazení č. 309880, nástrčný klíč č. 309890.

Strategie obrábění: HSC

Délka vyložení rozměr A: 120 mm

Vnější Ø D: 32 mm

Technický popis

Morse kužel vnitřní	2
Délka vyložení rozměr A	120 mm
Vnější Ø D	32 mm
Upnutí	HSK-A 100
Norma pro upínání	DIN 69893
Norma pro upínání	ISO 12164-1
Tvar	A
Kvalita vyvážení G při otáčkách	G 2,5 při 25000 min ⁻¹

Obvodová házivost	≤ 8 μm
Strategie obrábění	HSC
Druh produktu	Upínací adaptér