

**HOLEX****Upínací matice ER, Pro ER: 25****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	309580 25
GTIN	4045197151957
Třída artiklu	32Z

**Popis****Provedení:**

Závit a konus broušené na jedno upnutí pro nejvyšší přesnost obvodové házivosti. **S drážkami.**

**Vhodné pro:**

Všechny standardní kleštinové upínače ER.

**Zvláštní příslušenství:**

Utahovací klíč ER č. 309680 – 309740. Jednostranný maticový klíč (pro vel. 16), č. 613300 vel. 25.

**Upozornění:**

Upínač a upínací matice jsou vyvážené zvlášť!

**Technický popis**

Závit	M32X1,5
Maximální utahovací moment	140 Nm
Pro ER	25 mm
Celková délka L	21 mm
Vnější Ø D	42 mm

Norma	DIN 6499 D
Kvalita vyvážení G při otáčkách	G 6,3 při 15000 min <sup>-1</sup>
Druh produktu	Upínací matice

---

## Příslušenství

Upínací klíč ER1/2palcová drážka Pro kleštinové upínače ER 25	309700 25
Upínací klíč ER Pro kleštinové upínače ER 25	309680 25