

**Upínací hlava hladká, SK 65, Upínací Ø (odstupňování po 0,5 mm): 31,5mm****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	329930 31,5
GTIN	2050001075437
Třída artiklu	33H

**Popis****Provedení:**

Hladké provedení pro jemné obrábění.

Upínací hlavy, **profil kruhový, vzestupný po 0,5 mm nebo 1 mm. Při objednání prosím uveďte požadovaný Ø upnutí.**

**Použití:**

Mnohostranné oblasti použití, obráběcí centra, měřicí přístroje nebo upnutí palet.

**Upozornění:**

**Upínací kleštiny pro speciální profily podle Vašich individuálních přání, na poptávku.**

Jiné velikosti kuželů, tvary (např. 4- hran) a obrobitelné polotovary **na poptávku!**

**Technický popis**

Upínací Ø	31,5 mm
Upínací plocha	hladká
Profil	kulatý
Tvrдость	60 HR
Délka L	53 mm

Provedení	zkrácená přední část
Upnutí	SK 65
Druh produktu	Upinací hlava