

Garant**Upínací matice ER High Speed, Pro ER: 25****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	309610 25
GTIN	4045197291981
Třída artiklu	31Z

Popis**Provedení:**

Závit a konus broušené na jedno upnutí pro nejvyšší přesnost obvodové házivosti. Matice povlakovaná pro: nižší hodnotu tření a **zvýšenou upínací sílu** a vysokou odolností proti opotřebení a korozi. **S drážkami.**

Vhodné pro:

Všechny standardní kleštinové upínače ER.

Zvláštní příslušenství:

Utahovací klíč ER č. 309680 – 309740. Jednostranný maticový klíč (pro vel. 16), č. 613300 vel. 25.

Upozornění:

Upínač a upínací matice jsou vyvážené zvlášť!

Technický popis

Maximální utahovací moment	140 Nm
Pro ER	25 mm
Závit	M32X1,5
Celková délka L	21 mm

Vnější Ø D	42 mm
Norma	DIN 6499 D
Kvalita vyvážení G při otáčkách	G 2,5 při 25000 min ⁻¹
Druh produktu	Upínací matice

Příslušenství

Upínací klíč ER Pro kleštinové upínače ER 25	309680 25
Upínací klíč ER1/2palcová drážka Pro kleštinové upínače ER 25	309700 25